

健康
从富氢水开始

Reallo 兴邦 | 凯利欧富氢机

24小时
服务 · 加盟热线：
4007180017

提供服务：
售前的产品咨询
售后安装指导、派工
使用中问题咨询、指导解决
滤芯更换电话预约



凯利欧富氢机
微信公众号



青岛兴邦集团
企业网站

HYDROGEN 氢
富氢机
氢氧雾化机

Reallo
凯 利 欧

青岛兴邦厨卫电器有限公司
地址：青岛市经济技术开发区
昆仑山北路12号

服务 · 加盟热线：
4007180017
www.qdxingbang.com

Reallo
凯 利 欧

药疗不如食疗，食疗不如水疗——李时珍
上善若水，水善利万物而不争——《老子》

水乃生命之源，维系人体健康的重要成分。
富氢水(日本又名水素水)，因其富含的氢气，
可以中和体内的致病因子——恶性氧化自由基，
实现机体内环境平衡，启动激发人体自我修复机制，
改善各种亚健康及慢性疾病，从而广受医学界的推崇。

健康 从富氢水开始

Brochure Contents

目录

长寿村的秘密-P1

氢医学的研究-P2

恶性自由基的危害-P3

健康水 富氢水-P5

凯利欧富氢机技术优势-P7

富氢机产品介绍-P9

氢氧雾化机产品介绍-P25

企业荣誉-P29



俄罗斯高加索地区

巴基斯坦罕萨

中国广西自治区巴马县

长寿村的秘密

您听说过长寿村吗？
您知道长寿村的秘密吗？

世界公认有5大长寿村：
厄瓜多尔卡班巴、俄罗斯和格鲁吉亚的高加索、巴基斯坦的罕萨、日本梨的罔原以及中国广西自治区的巴马县。

这些著名的长寿村有一个共同的特点：就是长寿村人的平均寿命都在百岁以上。

经科学研究发现：
在这些村子的饮水中发现大量的氢气分子，同时水是弱碱性，所有的饮水都是纯天然的水，没经过任何人工干预。

- 氢分子含量很高
- 水质天然弱碱性：酸碱度pH值一般在7.2~8.5之间
- 属于小分子团水，分子团小，极易进入人体细胞膜被吸收

—— CCTV 探索频道节目

“氢医病的基理就是利用抗氧化应激反应，
是对因不对症，调理好因，病自然消失”。

——中国工程院院士 钟南山

钟南山

氢气医学的研究

中国工程院院士-钟南山

钟南山院士在2016年4月16日的世界胸科大会上发言指出“氢分子主要针对慢性病，最基本的是抗氧化应激的加强作用，不是单纯的修复作用，有利于机体恢复，理念是对因治疗而不是对症治疗。对呼吸道疾病，如支气管哮喘、支气管扩张等疾病有良好的效果”。2020年新冠肺炎疫情期间，将氢医学应用到治疗新冠疫情中，并取得了显著的效果。

日本医科大学教授-太田成男

日本医科大学太田成男教授证实，氢气具有理想的选择性抗氧化作用，可以选择性地高效清除细胞毒性自由基，而细胞毒性自由基也是万病及衰老之源。高效地清除细胞毒性自由基的同时，实现机体内环境平衡，启动激发人体自我修复机制。对糖尿病、痛风等新陈代谢类疾病有很好的效果，另外对于美容、减肥都有好的功效。

第二军医大学教授-孙学军

中国氢水研究人物---第二军医大学孙学军教授认为：氢气在控制人类慢性病方面将带来难以估量的贡献。根据目前初步掌握的数据和信息，发现富氢水对80%以上的老年便秘患者有确定的效果，对恶性肿瘤治疗副作用、动脉硬化和代谢综合症患者都有明显的效果。

日本医学博士-林秀光

日本著名医学博士林秀光在他的著作《生命之水：富氢水排毒》中写道：“富氢水，即含丰富H₂（分子氢）的水进入到我们的体内，那么活性氧就会被H（原子氢）即活性氢分解、消除。也就是说，富氢水进入我们体内后，将体内不断产生的活性氧逐个消除掉”。

致病根源 恶性氧化自由基

‘活性氧’是我们身体的毒素?!

恶性氧化自由基又叫活性氧

由于它是缺少一个电子的氧分子,因此会从别的氧分子那里抢夺一个电子,使别的氧分子也遭到破坏,氧分子破坏到一定数量,各种不良后果开始出现。

恶性氧化自由基对人体的损害


- 1.使细胞膜被破坏
- 2.使血清抗蛋白酶失去活性
- 3.损伤基因导致细胞变异出现和蓄积

恶性氧化自由基的来源

外来来源:空气污染、水污染、放射线、吸烟、喝酒、暴饮暴食、食品防腐剂等
内生生源:熬夜、失眠、生气、压力、焦虑、炎症、自然衰老等

恶性氧化自由基与人体健康

社会的不断发展,所处环境的污染、放射线变多、添加剂滥用以及社会压力的增加,我们体内的恶性氧化自由基数量激增,抗氧化系统的平衡遭到了破坏,过量的活跃恶性氧化自由基对人体细胞进行攻击,细胞会受到损伤甚至死亡,科学研究已经表明,很多重大疾病、慢性病和衰老都与过量恶性氧化自由基的产生有关联。




摘自《分子氢与健康》
—— 蔡建明 (上海第二军医大博士生导师)

恶性自由基引起的疾病 多达200余种

《分子氢与健康》

——蔡建明 (上海第二军医大博士生导师)



富氢水 健康水

风靡日本的水素水是什么？

富氢水，顾名思义就是富含氢气的水，日本叫做水素水 (Hydrogen water)。富氢水的研究起源于日本，2007年氢分子被科学界确认具有选择性抗氧化等多种生物活性。富氢水中的氢气可以选择性去除细胞毒性氧化性自由基，实现机体内环境平衡，修复受损细胞。

没有氧气人活不了，没有氢气人活不好
——第二军医大学教授 孙学军

富氢水的作用

氢气具有选择性抗氧化作用，对人体有害的自由基，氢气能主动选择与其结合生成水，排出体外。富氢水能够消除毒性自由基，从而减缓人体的衰老，增强免疫力。

2007年，氢分子被科学界发现具有选择性抗氧化等多种生物活性，因而产生了一门新的学科——氢医学。

氢医学十几年来，发展十分迅速，国内外不仅有一千多篇学术论文发表，临床研究也有了相当数量和规模，研究质量也不断提高；涉及病症也是各种各样，基本可以分为炎症、代谢及心血管病等。

越来越多的医学院校和院士参与到氢医学的研究及临床。

直接参与氢医学研究的专家学者：钟南山、吴孟超、王红阳、夏照帆、王忠诚等。

支持氢医学的院士专家：倪嘉缙、闻玉梅、廖万清、孙颖浩、丁文江等。

参与氢医学研究的著名医学机构：



第二军医大学



第四军医大学



泰山医学院



复旦大学




浙江大学



天津医科大学



长海医院



东方肝胆外科医院



解放军总医院




北京协和医院



北京天坛医院



四川大学华西学院



富氢水是小分子团水 更容易被细胞吸收

富氢水饮用建议

每天养成按时喝富氢水的好习惯，远离疾病困扰。

建议每天直饮或温饮富氢水1500mL：早、中、晚各500mL。

外出时可使用矿泉水瓶或水杯携带，方便随时饮用富氢水。

只要您能做到并坚持起来，您将体验到意想不到的惊喜。



凯利欧富氢机的技术优势

H
Hydrogen Water

专利技术 自然矿晶法制氢 氢气含量更高 更安全

引进日本先进的自然矿晶法制氢技术，比电解制氢的安全性更高，水中氢气含量 1000~1600ppb，负电位-200~-800mV，电位越负，还原性越好，抗氧化效果越强。
研究表明氢气含量高于1000ppb以上的富氢水具有明显的治疗效果，凯利欧富氢机产出的富氢水，氢气含量最高可达1600ppb，远远高于有效指标。

S
Small Molecule
Water

小分子团水 更易吸收 促进新陈代谢

产出的水属于小分子团水，更容易穿透细胞壁，被细胞吸收，小分子团水渗透力、溶解力、乳化力、扩散力、洗净力更强。比如泡奶粉更容易将奶粉水解；泡咖啡将咖啡油脂有效释出，增加口感；泡茶更容易分解茶素，延续保鲜。

P
Purified Water

PC+RO 多级精滤 有效去除重金属、农药残留及有机物等杂质

PP棉：有效去除大颗粒杂质
活性炭：有效去除余氯、消毒副产物、有机物、异色及异味等杂质
RO反渗透膜：有效过滤水中的镉、铬、铅、砷等重金属、有机物、细菌、病毒等有害物质
碳纤维：出水甘冽可口
超滤：有效拦截细菌及水中小颗粒杂质

A
Alkaline Water


弱碱性水 中和胃酸、尿酸

PH值≥7.5，属弱碱性水，对胃酸过多、尿酸过多有很好的中和作用。根据解放军总医院的临床报告：对痛风有很好的防治效果。

凯利欧富氢水测试数据



凯利欧富氢水与其他富氢水的氢含量对比数据



水中氢含量稳定 持续健康畅饮

温水状态下 氢含量浓度基本不损失

凯利欧富氢水：
氢含量高，1000~1600ppb
静置状态下，氢含量持久稳定
加热到60℃左右，氢含量保持不变
水质呈弱碱性且稳定

只有这样的富氢水
才是对调理人体有效的富氢水

凯利欧
富氢机

HSPA一体式富氢机

凯利欧富氢机, 不仅提供纯净水, 而且通过富氢发生器产生富氢水。

- 

氢含量高且稳定
- 

小分子团水
- 

弱碱性水
- 

负电位
- 

一键温饮
- 

五级精滤
- 

智能监测
- 


自动恒温
- 

五大安全技术
- 

双出水



富氢水 = 净 水 + 氢 气 + 弱碱性水 + 小分子团水



专利集成滤芯
体积小 效率高 经济实惠

四种滤材合而为一
全效净化水质
只减少体积
不减净化能力



炭棒滤芯
有效去除异色异味、
余氯、消毒副产物、
可挥发性有机物等杂质

中空纤维超滤芯
有效拦截水中微小
颗粒、细菌及杂质

炭纤维滤芯
出水甘冽可口

PP棉滤芯
有效去除大颗粒杂质、
铁锈、泥沙等

四大专利技术倾心打造

专利号：
ZL201721279377.0
ZL201721300499.3
ZL201721278355.2
ZL201721279360.5

温 饮

一键温饮 即开即用

针对国人喜欢喝温水的习惯,凯利欧富氢机特别设计了一键温饮功能,将富氢水加热到温水状态,并且氢含量不损失。



自动恒温

内置自动恒温装置,精确控温。



集成设计 换芯便捷

设计易拆卸结构,用户自己就可以打开侧盖,进行滤芯和富氢发生器的更换。



动态指示 智能管理

采用动态滤芯寿命指示条,显示滤芯的使用状态,滤芯更换提醒及故障显示。

TDS

TDS水质监测

时刻监测进水和出水的TDS,交替显示,水质好坏一目了然。



安全锁定 五重防护

加热系统水电完全隔离;防电墙设计;双温控器控温保护;低流量不启动保护;加热系统压力流量双控制。



双出水 轻松切换

通过调节阀柄,轻松实现纯净水与富氢水的自如切换。



工作界面显示



传统机械双水龙头



轻奢智能双水龙头

Reallo 兴邦 | 凯利欧富氢机

产品外观图片



型 号		XR400-HP	XR400-HPA	XR400R-HP	XR400R-HPA	XR400R-HPB	XR400R-HPC	XR400R-HPD
第一道	前置:PP+炭复合滤芯	●	●	●	●	●	●	●
	后置:UF+碳纤维复合滤芯	●	●	●	●	●	●	●
第二道	RO膜滤芯	●	●	●	●	●	●	●
第三道	富氢发生器	●	●	●	●	●	●	●
一键温饮功能				●	●	●	●	●
UV 杀 菌								●
双水智能龙头						●	●	●
双水机械龙头		●	●	●	●			
W I F I								●
双路出水 氡水+纯水		●	●	●	●	●	●	●
功 率		75W	75W	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W
氢 含 量		1000~1600ppb						
PH		≥7.5						
负 电 位		-200 ~ -800mV						
产品尺寸		460×140×430mm						
界面显示								
颜 色		白色+黑色前面板	金色+黑色前面板	白色+黑色前面板	白色+黑色前面板 金色+黑色前面板	金色+黑色前面板	金色+金色前面板	金色+金色前面板
款 式		台下款	台下款	台下款	台下款	台下款	台下款	台下款
注:产品外观颜色,以实物为准								

凯利欧
便携式富氢机

多温随心享

凯利欧便携式富氢机, 产出富氢水、小分子团水、弱碱性水、纯净水, 氢含量高而且稳定。



氢含量高且稳定



小分子团水



弱碱性水



负电位



五级精滤



AI测控



多温随心享



四档水温



客厅



厨房




卧室




办公室




原水



富氢直饮水





CF 前置滤芯

有效滤除原水中泥沙、铁锈、悬浮物等，
吸附重金属和消毒副产物等，去除水中余氯。



RO 反渗透滤芯

有效去除水中重金属离子、水垢、化学残留物
(农药、化肥、杀虫剂、氯化物、抗生素等)
微生物、细菌、病毒等有害物质，
保证水质的纯净。



CF 后置滤芯

去除水中异色、异味，改善口感。



HF+UF 富氢发生器

特制纳米活性炭矿晶离子, 远红外线能量陶粒
有效还原水质, 产生抗氧化的氢气。

Reallo 兴邦 | 凯利欧富氢机

产品外观图片



型 号		XR50R-H
第一道	前置复合滤芯	●
第二道	反渗透滤芯	●
第三道	后置复合滤芯	●
第四道	富氢发生器+中空纤维	●
纯水+富氢水		●
水 温		4档水温 (常温/50°C/85°C/95°C)
童 锁		●
换 芯 提 醒		●
原水箱容量		5L
功 率		2200W
氢 含 量		1000~1600ppb
PH		≥7.5
负 电 位		-200 ~ -800mV
产 品 尺 寸		423×183×388mm

界面显示




颜 色	白色+黑色
款 式	台上款

注：产品外观颜色，以实物为准

凯利欧
氢吧机

一台顶6台

一台集茶吧机、饮水机、富氢水机、养生壶、电热壶、电茶盘于一体的多功能氢吧机。



氢含量高且稳定



小分子团水



弱碱性水



负电位



保温富氢水



安全

安全童锁、防烫加热壶、提壶报警、防干烧报警、食品级材料



智能

LED显示、智能触摸按键、旋转水龙头、水满自停




便捷

免安装设计、快捷换芯、下置水桶轻松换水、双层双开门



温控

55°C保温富氢水、40-100°C多档调温、100°C真沸腾



Reallo 兴邦 | 凯利欧富氢机

产品外观图片



型 号	XCB100R-HP
滤 芯	富氢发生器+碳纤维
进 水 水 质	纯净水
出 水 水 质	纯净水(可加热40~100℃)
一键温氢水	富氢水(可保温至55℃)
安 装 方 式	免安装
额 定 功 率	1350W
氢 含 量	1000~1600ppb
PH	≥7.5
负 电 位	-200 ~ -800mV
产 品 尺 寸	390×400×820mm
界 面 显 示	
颜 色	黑色+金色

注:产品外观颜色,以实物为准

凯利欧
富氢发生器

净水器伴侣

原有的净水器基础上增加富氢发生器, 无需换新, 轻松获取富氢水。



氢含量高且稳定



小分子团水



弱碱性水



负电位



Reallo 兴邦 | 凯利欧富氢机

产品外观图片



型 号		H2-300C
第一道	富氢发生器	●
第二道	超滤+碳纤维	●
富 氢 水		●
进水水质		纯净水
氢 含 量		1000~1600ppb
PH		≥7.5
负 电 位		-200 ~ -800mV
产品尺寸		265×75×330mm
颜 色		白色

注:产品外观颜色, 以实物为准

凯利欧
氢氧雾化机

助力呼吸

《新冠肺炎诊疗方案第七版》推荐使用产品



氢具有超强的抗氧化性
能够选择性消除体内有害自由基

氢具有极佳的扩散能力
极易穿过细胞膜进入细胞内, 被细胞吸收

助力改善呼吸系统的功能

安全

全塑料外壳, 不存在任何的触电隐患,
防超压保护, 可避免管路堵塞情况下的内部超压隐患。

智能

触摸操作界面, 工作状态监测显示,
自动检测水量, 自动加水及缺水提醒。

可靠

采用水冷却降温, 避免了电解槽的过热, 确保可靠的寿命,
采用带风扇的独立开关电源, 确保开关电源的低温运行。

洁净

出来的氢气和氧气经过2道水过滤, 保持了气体的洁净卫生、无异味,
采用日本进口电解电极和杜邦质子膜, 无杂质电解析出、无异味、无浑浊,
内置食品级PP储水箱, 确保水无污染。





Reallo 兴邦 | 凯利欧氢氧雾化机

产品外观图片



型 号	XHY600B	XHY600C
系 列	X6	
功 率	300W	
出氢流量	600mL/min	
进 水	纯净水 / 蒸馏水	
出氢含量	66.6%	
出氧含量	33.3%	
安装方式	便携式免安装	
产品尺寸	385×240×470mm	390×260×475mm

界面显示



注:产品外观颜色,以实物为准



实用新型专利证书

Certificate of Utility Model Patent



中华人民共和国国家知识产权局

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Reallo
凯利欧

凯利欧富氢机

兴邦集团旗下直属品牌

凯利欧,是兴邦集团旗下专业研发、生产和销售高端健康水处理产品的专属品牌,研制包括富氢机、净水器、氢氧雾化机、热水器等多个产品品类。

多年来,公司利用来自日本、韩国、中国台湾等地的专家团队,开展富氢产品的研究,2014年,引进日本置换产氢技术,采用自然矿晶制氢法,集成HSPA四机一体方案,凯利欧一体化富氢机研制成功。

兴邦集团成立于1995年,年销售收入达25亿元,工厂建筑面积约20万平方米,主营各类家电产品,如富氢机、净水器、氢氧雾化机、热水器、排气扇、灶具、油烟机、烤箱、微波炉等。

配备 SGS 和 TUV 国际认证实验室,产品已通过符合全球市场标准各级认证。



31



32

